

Fiche Produit

Spécifications



AS-Interface master module Modicon Quantum - 30 V DC

140EIA92100

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2017

! Fin de service imminente: 31 déc. 2025

! Ventes limitées pour les services

Principal

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Fonction Produit	Module maître AS-Interface

Complémentaire

Compatibilité De Gamme	Système câblage AS-Interface
Version Asi	V1
Profil As-I	M2
Adressage	Standard
Temps De Cycle Maxi	5 ms
Longueur Du Bus	0...100 m sans répéteur
Nombre D'Entrées Logiques	124
Nombre Sorties Numériques	124
Nombre D'Esclaves	31
Nombre De Modules Parplc	2 par API Quantum chute répartie 4 par API Quantum chute locale 4 par API Quantum Rack déporté
Alimentation	Via ligne AS-Interface
[Us] Tension D'Alimentation	30 V DC
Temps De Cycle Du Système De Câblage As-I	156 x (n + 1) µs avec 31 esclave(s) 156 x (n + 2) µs
Vitesse De Transmission	167 kbit/s
Protection Inversion De Polarité	Interne
Signalisation Locale	Adresses d'esclaves et état de bits E/S esclaves: 32 DEL
Raccordement Électrique	1 connecteur mâle SUB-D 3 broches pour liaison AS-Interface
Consommation Électrique	<= 100 mA
Consommation Électrique Typique	60 mA 30 V DC
Marquage	CE
Poids	0,45 kg

Environnement

Degré D'Étanchéité Ip	IP20
Température De Fonctionnement	0...60 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Certifications Du Produit	FM CSA GOST C-Tick UL
---------------------------	-----------------------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	32,0 cm
Poids De L'Emballage 1	472,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	1,294 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)