

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 

 Green Premium™



Safety switch, heavy duty, non fusible, 100A, 3 pole, 100HP, 600V AC/DC, NEMA 12K

HU363A

 La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juill. 2023

 Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Produit	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	Renforcé
Fonction De L'Appareil	Heavy application
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Neutre Installé D'Usine	None
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Nombre De Pôles	3
Courant Nominal	100 A
Voltage Rating	600 V AC/DC
Enclosure Rating	NEMA 12K Acier galvanisé
Pouvoir De Coupure	20 hp at 240 V AC 50...60 Hz for monophasé motors 40 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 40 hp at 480 V AC 50...60 Hz for monophasé motors 75 hp at 480 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 40 hp at 600 V AC 50...60 Hz for monophasé motors 100 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 20 hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC

Complémentaire

Type De Montage	Saillie
Electrical Connection	Cosses
Configuration Du Câblage	Type 3 fils avec neutre
Wire Size	AWG 12...AWG 1/0 aluminium De AWG 14 à AWG 1/0 cuivre
Couple De Serrage	5,65 N.m (AWG 1...AWG 3/0) 5,08 N.m (AWG 6...AWG 4) 4,52 N.m pour 8,367 mm² (AWG 8) 3,95 N.m pour 2,06...5,261 mm² (AWG 14...AWG 10)
Profondeur	177,80 mm
Largeur	266,70 mm
Hauteur	520,70 mm
Poids	9 kg

Environnement

Certifications	UL listed file E2875
----------------	----------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	18,542 cm
Largeur De L'Emballage 1	27,178 cm
Longueur De L'Emballage 1	59,182 cm
Poids De L'Emballage 1	8,822 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)



Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises