

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 



Transformer, dry type,
encapsulated, 15kVA, 1 phase,
240x480V primary, 120/240V
secondary, 15B, 115C rise

15S1FSS

Principal

Fonction Produit	Dry Sealed Transformer
Primary To Secondary Voltage	240 x 480 V: 120/240 V
Full Capacity Taps	0

Complémentaire

Enclosure Code	15B
Phase	Monophasé
Puissance Nominale	15 kVA
Élévation De Température	115 °C
Hauteur	508,00 mm
Largeur	381,00 mm
Profondeur	342,90 mm
Installation Du Coffret	Mural
Matière Du Boitier	Acier inoxydable

Environnement

Enclosure Type	NEMA 3R
Température D'Isolation	180 °C
Certifications Du Produit	CSA listé UL cULus

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	38,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	39,37 cm
Longueur De L'Emballage 1	43,18 cm
Poids De L'Emballage 1	145,15 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises