

Fiche Produit

Spécifications



Contactor, Definite Purpose, 30A, 4 pole, 20 HP at 575 VAC, 3 phase, 208/240 VAC 60 Hz 220 VAC 50 Hz coil, open

8910DPA34V09Y392

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

Principal

Fonction Produit	Definite Purpose Contactor
[In] Courant Nominal	30 A
Nombre De Pôles	4P
Composition Des Pôles	2F+2O
Gamme De Produits	DPA

Complémentaire

Puissance Moteur Hp	2 hpà 115 V AC, monophasé 5 hpà 230 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 15 hpà 460 V AC, 3 phases 20 hpà 575 V AC, 3 phases
Courant Nominal Du Rotor Bloqué	150 Aà 460 V AC 120 Aà 575 V AC 180 Aà 277 V AC
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	600 V AC
Tension Circuit De Commande	208...240 V ACà 60 Hz 220 V ACà 50 Hz
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Raccordement Électrique	Bornes à connexion rapide Binder head

Environnement

Certifications Du Produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,636 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,16 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,62 cm
Poids De L'Emballage 1	453,592 g

Garantie contractuelle

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie

18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACh	
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	