

Fiche Produit

Spécifications



Contactor, Definite Purpose, 40A, 3 pole, 25HP at 575VAC, 3 phase, 440/480VAC 50/60Hz coil, open

8910DPA43V06

Principal

Fonction Produit	Definite Purpose Contactor
[In] Courant Nominal	40 A
Nombre De Pôles	3P
Composition Des Pôles	3F
Gamme De Produits	DPA

Complémentaire

Puissance Moteur Hp	3 hpà 115 V AC, monophasé 7,5 hpà 230 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 20 hpà 460 V AC, 3 phases 25 hpà 575 V AC, 3 phases
Courant Nominal Du Rotor Bloqué	240 Aà 277 V AC 200 Aà 460 V AC 160 Aà 575 V AC
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	600 V AC
Tension Circuit De Commande	440 V ACà 50 Hz 480 V ACà 60 Hz
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Raccordement Électrique	Bornes à connexion rapide Box lugs

Environnement

Certifications Du Produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,128 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,906 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,35 cm
Poids De L'Emballage 1	462,664 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Régulation Reach

[Déclaration REACh](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.