

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Transformer, Type T, industrial control, 1000VA, 1 phase, 120x240V primary, 24V secondary, 115C rise

9070T1000D23

Principal

Type De Produit	Industrial Control Transformer
Type	T

Complémentaire

Number Of Phases	Monophasé
Power Rating	1000 VA par UL 1000 VA par CSA 1000 VA par NOM 630 VA par CE
Primary To Secondary Voltage	120 x 240 V: 24 V
Hausse De Température	115 °C
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Hauteur	114,55 mm
Largeur	133,35 mm
Profondeur	160,02 mm
Matière	Cuivre: enroulement
Capot Protège-Doigts Compatible	FSC2

Environnement

Certifications	UL listed file E61239 CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type	Not rated (open device)
Insulation Temperature	180 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	22,86 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,162 cm
Longueur De L'Emballage 1	28,448 cm
Poids De L'Emballage 1	9,208 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Sans Pvc	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises