

Fiche Produit

Spécifications



Wiser Air: White, Canada

WISERAIR10WHTCA

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Wiser Air
Fonction Produit	Thermostat intelligent programmable
Couleur	Blanc
Type D’Affichage	Écran tactile couleur
Résolution De L’Affichage	640 x 480 pixels VGA
Type De Commande	Par application mobile Par navigateur Web Par le terminal tactile
Mode Opérateur	Refroidissement: 9...35 °C (+/- 0,5 °C) Chauffage: 7...33 °C (+/- 0,5 °C)

Complémentaire

Composition De L’Appareil	Détecteur de mouvement Détecteur de luminosité Détecteur d’humidité
Application Spécifique Du Produit	Commande HVAC pour un confort amélioré et des économies d’énergie
Normes	UL 873 CSA C22.2 No 24-93
Taille De L’Affichage	72 x 54 mm
Support De Montage	Platine de montage: 160 mm 122 mm 3 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	102 mm
Profondeur	30 mm
Puissance Consommée	6 VA
Courant Maximal Irms	4,17 A
Tension Du Réseau	24 V AC 50/60 Hz
Courant À L’Appel	3 A
Consommation Moyenne À L’Appel En Va	100 VA
Nombre De Sorties De Courant	1 A
Type De Sortie	Relais de ventilateur (marqué G) Relais de système de chauffage (marqué W, W2) Relais de compresseur (marqué Y, Y2)
Jauge Awg	Calibre AWG 22 à 18
Type De Sonde De Température	CTN

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Type De Réseau De Communication	Wi-Fi ZigBee
---------------------------------	-----------------

Environnement

Température De Fonctionnement	0...40 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-30...50 °C
Humidité Relative	0...75 % sans condensation
Degré De Pollution	2

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	19,558 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,78 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,604 cm
Poids De L'Emballage 1	698,532 g

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)