

Fiche Produit

Spécifications



"Harmony - Sirene, 230V ac, 2 ton, blanche, sans cable"

XVS10MMW

Principal

Gamme De Produits	Harmony XVS
Fonction Produit	Sirène
Nom Abrégé De L'Appareil	XVS
Couleur	Blanc
Type De Signalisation	Sirène 2 sons
[Us] Tension D'Alimentation	230 V AC
Intensité Sonore	106 dB (son intermittent ou continu)à 1 m

Complémentaire

Matière	PC: corps
Poids	1 kg
Marquage	CE
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Consommation Électrique	40 mAà 230 V
Capacité De Serrage Des Bornes	<= 1 x 1,5 mm²
Raccordement Électrique	Câble: 6,5...8,5 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	114 mm
Profondeur	153,2 mm

Environnement

Normes	CEI 60947-1 CEI 60947-5-1
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante Pour Le Stockage	-35...70 °C
Température De Fonctionnement	-30...50 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II conformément à CEI 61140
Degré De Protection Ip	IP53

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Hauteur De L'Emballage 1	19,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,242 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,109 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	32
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	53,960 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)