

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 



Straight length, I-Line Busway, 800A, 600VAC, 3 phase, 3 wire, integral ground bus, Al, feeder, 6ft

AF2308G6ST

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 déc. 2020

! Fin de service le: 22 janv. 2021

Principal

Gamme De Produits	I-Line
Fonction Produit	Longueur droite
Application	Feeder

Complémentaire

[In] Courant Nominal	800 A
Short Circuit Rating	50 kA
Matière Du Jeu De Barre	Aluminium: jeu de barres
Integral Ground/High Short Circuit Bracing	50 percent capacity integral ground bus
Rated Voltage	600 V AC
Number Of Phases	3 phases
Configuration Du Câblage	Type 3 fils avec neutre
Length	1,83 m

Environnement

Certifications Du Produit	UL listed file E22182
Normes	CSA C22.2 No 27:1997 NF EN 61439-2 UL 857

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Poids De L'Emballage 1	25,487 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises