

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D



Straight length, I-Line Busway, 1200A, 600VAC, 3 phase, 3 wire, integral ground bus, Al, feeder, 10ft

AF2312G10ST

Principal

Gamme De Produits	I-Line
Fonction Produit	Longueur droite
Application	Feeder

Complémentaire

[In] Courant Nominal	1200 A
Short Circuit Rating	50 kA
Matière Du Jeu De Barre	Aluminium: jeu de barres
Integral Ground/High Short Circuit Bracing	50 percent capacity integral ground bus
Rated Voltage	600 V AC
Number Of Phases	3 phases
Configuration Du Câblage	Type 3 fils avec neutre
Length	3,05 m

Environnement

Certifications Du Produit	UL listed file E22182
Normes	CSA C22.2 No 27:1997 NF EN 61439-2 UL 857

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14,9 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	306,1 cm
Poids De L'Emballage 1	50,167 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises