

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Safety switch, heavy duty, fusible, 30A, 600 VAC/VDC, 3 poles, 20 hp, NEMA 1

CH361

! La production de ce produit a été arrêtée le: 8 août 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Produit	Single Throw Safety Switch
Disconnect Type	Fusible disconnect
Nombre De Pôles	3
Electrical Connection	Cosses
Duty Rating	Renforcé

Complémentaire

Courant De Ligne Nominal	30 A
Neutre Installé D'Usine	None
Type De Montage	Saillie
Voltage Rating	600 V AC/DC
Pouvoir De Coupure	5 hp at 480 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 15 hp at 480 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 7,5 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 20 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 5 hp at 250 V DC 15 hp at 600 V DC
Wire Size	AWG 12 à AWG 6 aluminium AWG 14 à AWG 6 cuivre
Couple De Serrage	5,08 N.m pour 13,3 mm² (AWG 6) 4,52 N.m pour 8,367 mm² (AWG 8) 3,95 N.m pour 2,06...5,261 mm² (AWG 14...AWG 10)
Hauteur	370,84 mm
Largeur	191,77 mm
Profondeur	123,70 mm

Environnement

Certifications	CSA
Enclosure Rating	NEMA 1 Acier galvanisé

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,462 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,812 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Longueur De L'Emballage 1	40,894 cm
Poids De L'Emballage 1	3,647 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
RoHS

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive RoHS Ue	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises