

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Safety switch, general duty, non fusible, 30A, 2 pole, 3hp, 240VAC, NEMA 3R, bolt on provision

DU221RB

Principal

Produit	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	General duty
Fonction De L'Appareil	Résidentiel
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Neutre Installé D'Usine	None
Phase	Monophasé
Nombre De Pôles	2
Courant Nominal	30 A
Voltage Rating	240 V AC
Enclosure Rating Nema	NEMA 3R
Pouvoir De Coupure	3 hp at 240 V AC 60 Hz for monophasé motors

Complémentaire

Type De Montage	Saillie
Electrical Connection	Cosses
Configuration Du Câblage	3 fils avec neutre
Wire Size	AWG 14 à AWG 6 cuivre AWG 12 à AWG 6 aluminium
Couple De Serrage	3,39 N.m pour 2,08...13,3 mm² (AWG 14 à AWG 6)
Profondeur	95,25 mm
Largeur	196,85 mm
Hauteur	244,60 mm
Poids	7,7 kg

Environnement

Certifications	UL listed file E2875
----------------	----------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,716 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,812 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Longueur De L'Emballage 1	25,146 cm
Poids De L'Emballage 1	2,109 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	160
Hauteur De L'Emballage 2	118,11 cm
Largeur De L'Emballage 2	101,6 cm
Longueur De L'Emballage 2	121,92 cm
Poids De L'Emballage 2	369,224 kg
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	5
Hauteur De L'Emballage 3	27,432 cm
Largeur De L'Emballage 3	26,67 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,452 cm
Poids De L'Emballage 3	11,158 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises