

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 

 Green Premium™



Safety switch, heavy duty, fusible, 1200A, 3 poles, 500 hp, 600 VAC/DC, NEMA 3R

H368R

Principal

Produit	Single Throw Safety Switch
Duty Rating	Renforcé
Fonction De L'Appareil	Heavy application
Disconnect Type	Fusible disconnect
Neutre Installé D'Usine	None
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Nombre De Pôles	3
Courant Nominal	1200 A
Voltage Rating	600 V AC/DC
Enclosure Rating	NEMA 3R Acier galvanisé
Pouvoir De Coupure	200 hp at 480 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 500 hp at 480 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 250 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 500 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 50 hp at 600 V DC

Complémentaire

Short-Circuit Current	200 kA maximum for L
Type De Fusible	L
Type De Montage	Saillie
Electrical Connection	Cosses
Configuration Du Câblage	4 fils (3PH + N)
Wire Size	AWG 3/0...750 kcmil cuivre ou aluminium
Couple De Serrage	42,37 N.m pour 85,01...380 mm² (AWG 3/0...750 kcmil)
Profondeur	450,85 mm
Largeur	930,15 mm
Hauteur	1755,90 mm
Poids	169,2 kg

Environnement

Certifications	UL listed file E2875
----------------	----------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	187,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	76,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	96,5 cm
Poids De L'Emballage 1	169,19 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises