

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Erdschlussschutz GFP, 2P, 25A, 120-240V, 30mA SIE

60949

⚠ Eingestellt am: 30.06.2021

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Multi 9
Produktname	Multi 9 GFP
Produkt- Oder Komponententyp	Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung Des Geräts	GFP
Beschreibung Der Pole	2P
Neutralposition	Links
[In] Bemessungsstrom	25 A
Netzwerktyp	AC
Erdschlussempfindlichkeit	30 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type AC-SIE
Bedingter Bemessungs-Kurzschlussstrom	10 kA
Nutzungskategorie	AC-23A

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230/240 V AC 50 Hz 120/240 V AC 60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
Steuerungstyp	Kippschalter
Lokale Signalisierung	Fehlermeldeanzeige
Anschlussraster	18 mm zwischen Phasen
9-Mm-Raster	4
Höhe	81 mm
Breite	36 mm
Tiefe	75 mm
Produktgewicht	220 g
Farbe	Grau
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Vorrichtungen Für Vorhängeschlösser	Verriegelbar

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschreibung Der Verriegelungsoptionen	Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen2,5...35 mm² flexibel Tunnelklemmen2,5...35 mm² fest
[M] Anzugsdrehmoment	3,5 Nm

Montage

Normen	IEC 61008 UL 1053
Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 entspricht IEC 60529 IPxx B entspricht IEC 60529
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,5 cm
Vpe 1 Breite	4 cm
Vpe 1 Länge	9 cm
Vpe 1 Gewicht	221 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.