


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Aderendhülse AZ5 gem. NF,
1,5mm2/AWG16, schwarz, 5 * 100
Stück

AZ5DE015

EAN Code: 3389110515855

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produkt- Oder Komponententyp	Cable end
Kabelendengröße	Mittel
Normen	NF C 63-023
Verpackungstyp	Spender
Menge Pro Satz	5 Sätze von 100
Kabel-Querschnitt	1,5 mm²

Zusatzmerkmale

Kabelendentyp	Doppelader
Zusätzliche Informationen	Without marker tag holder
Farbe	Schwarz
Blendenmaterial	Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff	Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl Der Kabel	2
Awg-Messgerät	AWG 16
Frontringabmessungen	Ø 3,6 x 6,6 mm
Rohrdurchmesser	2,5 mm
Länge	15 mm
Rohrlänge	8 mm
Produktgewicht	0,155 kg

Montage

Produktzertifizierungen	cCSAus
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...105 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	0,500 cm
Vpe 1 Breite	0,800 cm
Vpe 1 Länge	1,600 cm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Gewicht	0,300 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	500
Vpe 2 Höhe	13,000 cm
Vpe 2 Breite	7,000 cm
Vpe 2 Länge	12,500 cm
Vpe 2 Gewicht	151,000 g
Vpe 3 Art	S04
Vpe 3 Menge	20000
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	40,000 cm
Vpe 3 Länge	60,000 cm
Vpe 3 Gewicht	7,164 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Pvc-Frei
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich