


Fiche Produit

Spécifications



monobloc en polyester de boîtier à montage mural IP66
H747xL536xP300 mm

NSYPLM75G

Principal

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLM
Nom Abrégé De L'Appareil	PLM
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale	747 mm
Largeur Nominale	536 mm
Profondeur Nominale	300 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L' Appareil	1 corps 1 porte 2 verrou
Type De Porte	Pleine
Type De Verrou	Verrou double bar 3 mm

Complémentaire

Nombre De Verrous	2
Description Châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	IEC 62208 NEMA classification 13 NEMA classification 4X
Certifications Du Produit	UL
Classe D'Isolation Électrique	Classe II

Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 conformément à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 conformément à CEI 62262
Tenue Au Feu	960 °C conformément à IEC 62208
Température De Fonctionnement	-40...80 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	32,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	55,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	80,500 cm
Poids De L'Emballage 1	14,781 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	220,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	190,372 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises