

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Disjoncteur mini, QO, 10A,
1 pôles, 120/240 V.c.a., 10 kA,
support de montage enfichable

QO110

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant Nominal	10 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC
Type De Montage	Kit enfichable
Nombre De Pôles	1P
Circuit Breaker Type	Standard
Calibres	HACR rated
Electrical Connection	Pressure plate

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V AC 10 kAà 120 V AC
Number Of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	4 N.m
Hauteur	76 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	74 mm
Poids	0,118 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,62 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,032 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,382 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids De L'Emballage 1	117,934 g
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Métaux Lourds Toxiques

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

✓

Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises