

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



PARASURTENSEUR SECONDAIRE DU TABLEAU DE RÉPARTITION QO

QO2175SB

Principal

Produit	Surge protection device
Gamme	Surge Breaker QO

Complémentaire

Voltage Rating	120/240 V AC
Mcov	150 V 300 V
Sccr	22 kA
Joule Rating	900 J
Surge Current	22,5 kA
Voltage Protection Rating	700 V L - N terminal(s) 1500 V L-L terminal(s)
Nominal Discharge Current	5 kA
Response Time	< 50 ns
Protection Type	Fusible thermique
Power Consumption Per Phase	500 mW
Number Of Phases	Monophasé
Configuration De Câblage	Type 3 fils avec neutre
Local Signalling	1 LED vert pour opération normale
Destination Du Produit	Load center QO
Hauteur	93,98 mm
Largeur	38,10 mm
Profondeur	66,04 mm

Environnement

Fonctionnement Ambiant	-20...65 °C
Enclosure Rating	NEMA 2
Standards	UL 1449 CSA C22.2
Certifications	cULus

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,318 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,62 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,97 cm
Poids De L'Emballage 1	294,835 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	15,494 cm
Largeur De L'Emballage 2	16,764 cm
Longueur De L'Emballage 2	42,418 cm
Poids De L'Emballage 2	5,928 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie