

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Disjoncteur mini, QO, 60A,
2 pôles, 120/240 V.c.a., 10 kA,
support de montage à visser

QOB260

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant Nominal	60 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC
Type De Montage	Boulonné
Nombre De Pôles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Calibres	HACR rated
Electrical Connection	Box lugs

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V AC 10 kAà 120 V AC
Number Of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	5 N.m
Hauteur	79 mm
Largeur	38 mm
Profondeur	74 mm
Poids	0,272 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,81 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,382 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,89 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids De L'Emballage 1	272,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	8,382 cm
Largeur De L'Emballage 2	6,604 cm
Longueur De L'Emballage 2	19,304 cm
Poids De L'Emballage 2	1,356 kg
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	50
Hauteur De L'Emballage 3	20,574 cm
Largeur De L'Emballage 3	20,066 cm
Longueur De L'Emballage 3	43,688 cm
Poids De L'Emballage 3	13,857 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises