

Fiche produit

Spécifications



PowerLogic - cadran 1,3In 0-50 A pour ampèremètre ana 72x72mm départ standard

16009

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 1 juil. 2024

⚠ Bientôt indisponible

Code EAN: 3303430160090

Principales

Gamme De Produit	PowerLogic
Nom Du Produit	AMP
Type De Produit Ou Équipement	Cadran
Rapport Transformateur De Courant	50/5
Type D'Écart	62 mm sur 90°
Support De Montage	Face avant

Complémentaires

Type De Mesure	Courant
Echelle	0-50 A

Environnement

Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	75 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,5 cm
Poids De L'Emballage 1	7,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	8,7 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	8,7 cm
Poids De L'Emballage 2	102,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	1,507 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine
Deee		Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.