

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Panneau pour groupe électrogène, QO, 1 phase, 40 emplacements, 80 circuits, disjoncteur principal 125A, PoN, NEMA1, couvercle avec porte, CSA

QOGP3P604436125P

Principal

Nom	QO
Type De Produit	Tableau

Complémentaire

Tightening Torque	Couvercle: 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (breaker)
Courant Nominal	125 A 60 A
Number Of Spaces	40
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number Of Single Pole Circuits	80
Number Of Phases	Monophasé
Barre De Terre	Grounding bar (ordered separately)
Hauteur	1000 mm
Largeur	362 mm
Profondeur	95 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 1 pour intérieure
Ambient Air Temperature For Operation	-5 °C 40 °C
Certifications Produit	CSA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	100,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	36,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,5 cm
Poids De L'Emballage 1	18,144 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises