

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D



Surge protection device,
Surgelogic, 240kA, 120/240 VAC,
1 phase, 3 wire, NEMA 1,
enhanced filter

SSP01EMA24DF

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 21 sept. 2020

Principal

Produit	Surge protection device
Gamme	Surgelogic
Nom De L'Appareil	EMA

Complémentaire

Voltage Rating	120/240 V AC
Mcov	150 V
Sscr	200 kA
Surge Current	240 kA
Nominal Discharge Current	20 kA
Courant Nominal	150 A
Number Of Phases	Monophasé
Nombre De Pôles Max	3
Configuration De Câblage	Type 3 fils avec neutre
Connection	Cosses AWG 10...AWG 3/0 cuivre 4 N.m
Local Signalling	DEL d'état vert par phase pour opération normale DEL d'état rouge par phase pour erreur
Provided Equipment	Alarm enable/disable switch Interrupteur-sectionneur Surge counter Sine wave tracking module Dry contacts
Longueur De Câble	483 mm
Device Mounting	Saillie
Hauteur	495 mm
Largeur	251 mm
Profondeur	135 mm

Environnement

Fonctionnement Ambiant	65 °C
Enclosure Rating	NEMA 1
Enclosure Material	gris feuille d'acier peint

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Standards	CSA C22.2 No 8
	UL 1449:ed. 4
	UL 1283:ed. 5

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Poids De L'Emballage 1	9,299 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.