

Fiche Produit

Spécifications



Rotating beacon, 84 mm, green,
without buzzer, 12 V AC DC

XVR08J03

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 18 févr. 2022

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Harmony XVR
Fonction Produit	Balise lumineuse miroir tournant précâblée
Signalisation Sonore	Sans
Nom Abrégé De L'Appareil	XVR
Diamètre De Fixation	84 mm
Degré De Protection Ip	IP65 conformément à CEI 60529 (avec accessoire) IP23 conformément à CEI 60529
[Us] Tension D'Alimentation	12 V AC/DC
Source Lumineuse	DEL haute luminosité, vert

Complémentaire

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): partie de corps PC: globe
Largeur Hors Tout Cao	84 mm
Profondeur Hors Tout Cao	84 mm
Poids	0,3 kg
Marquage	CE
Montage Du Produit	Par 3 vis M4
Limites De La Tension D'Alimentation	10... 15 V DC 10,8... 13,2 V AC
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	0,8 kV
Consommation Électrique	250 mA
Fréquence De Clignotement	2,3 Hz
Capacité De Serrage Des Bornes	0,83 mm²
Jauge Awg	AWG 18
Longueur De Câble	500 mm

Environnement

Normes	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Certifications Du Produit	UL
Traitement De Protection	TC

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Température Ambiante Pour Le Stockage	-35...70 °C
Température De Fonctionnement	-10...50 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II conformément à CEI 61140

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Métaux Lourds Toxiques

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie