

Ficha técnica del producto

Especificaciones



4 barras de cobre perforadas 400
A - longitud 1.400 mm

04173

Discontinuoado el: 11-01-2022

Discontinuoado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Copper busbar
Nombre Del Producto	Linergy BS
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma G Envolvente Prisma Prisma P Envolvente
Descrip. B. Distrib.	Barra plana
Cantidad Por Set	Pack de 4

Complementos

Dirección De Instalación	Vertical parte trasera
Installation Description	Armario 650 mm Armario de fijación al suelo 600 mm Armario mural 600 mm Conducto de fijación al suelo 300 mm Conducto mural 300 mm
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V
[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	400 A
Corriente Nominal De Resistencia Máxima [Ipk]	55 kA
I²T Na Ativação	625000 kA².s
Sección Transversal Del Embarrado	34 x 5 mm
Longitud	1400 mm
Peso Del Producto	8 kg
Tip Conexión B Distribución	M6 agujero roscado
Paso Interpolar	Conexión cada 25 mm
Support Thickness	5 mm

Ambiente

Estándares	Iec 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	15 cm
Paquete 1 Longitud	152 cm
Paquete 1 Peso	8 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.