

Fiche produit

Spécifications



Thalassa PLM - Coffret polyester 847x636x300 - fermeture 3 points - IP66 Ral7035

NSYPLM86VG

Code EAN: 3606480776809

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLM
Nom De L'Appareil	PLM
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale	847 mm
Largeur Nominale	636 mm
Profondeur Nominale	300 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L'Appareil	1 corps 1 porte 1 serrure de poignée
Type De Porte	Pleine
Type De Verrou	3 points de fixation, poignée avec clé 1242E

Complémentaires

Nombre De Verrous	1
Description Châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 NEMA classification 4X NEMA classification 13
Certifications Du Produit	UL
Classe D'Isolation Électrique	Classe II

Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...80 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	66,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	33,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	87,0 cm
Poids De L'Emballage 1	18,6 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	199 cm
Poids De L'Emballage 2	157 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises