

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Mts. Bandeja Performa de 35 x 150mm zinc+ largo 3m

CSU4518115

Discontinuado el: 27-01-2021

Fuera de servicio el: 03-01-2022

Discontinuado

### Principal

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Gama De Producto              | Performa         |
| Tipo De Producto O Componente | Soporte de malla |
| Cantidad Por Set              | 12 m             |

### Complementos

|                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma                                       | En forma de U                                                                       |
| Material                                    | Acero zinc+)                                                                        |
| Categoría De Corrosión Atmosférica          | C3/C4                                                                               |
| Sección Longitudinal De Cable               | 3,9 mm                                                                              |
| Sección Transversal De Cable                | 3,9 mm                                                                              |
| Sección Transversal De Cable                | 4288 mm²                                                                            |
| Estándares                                  | DIN 4102-12<br>En 50102<br>IEC 61537<br>IEC 60068-2-75<br>EN 10244-2<br>EN/ISO 9227 |
| Longitud                                    | 3 m                                                                                 |
| Altura                                      | 40 mm                                                                               |
| Ancho                                       | 150 mm                                                                              |
| Compatibilidad De Altura                    | 35 mm                                                                               |
| Compatibilidad De Anchura                   | 150 mm                                                                              |
| Compatibilidad De Tratamiento De Superficie | Zinc+                                                                               |

### Ambiente

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperatura Ambiente De Trabajo | -40...120 °C |
| Grado De Protección Ik          | IK10         |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE    |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 3,5 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 15 cm  |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Paquete 1 Longitud | 300 cm |
| Paquete 1 Peso     | 967 g  |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |