

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa perforada para montaje vertical de CVS100..250 - fijo - mando maneta

03250

Discontinuado

Discontinuado el: 11-06-2021

Fuera de servicio el: 16-08-2022

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Pletina frontal
Tipo De Accesorio/Categoria	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma G conducto Prisma Prisma Pack 250 conducto
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Equipo Instalado	EasyPact (**) fijo CVS100...160 Sem Maneta - vertical EasyPact (**) fijo CVS250 Sem Maneta - vertical
Descripción De Los Polos	1 x 3P placa de montaje CVS100...160 vertical 1 x 4P placa de montaje CVS100...160 vertical 1 x 3P placa de montaje CVS250 vertical 1 x 4P placa de montaje CVS250 vertical
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementos

Descripción Del Armario/Celda	Conducto de fijación al suelo 300 mm Conducto mural 300 mm Pack de armario 300 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Modulos Verticales (50 Mm)	9
Estándares	Iec 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco RAL 9001)
Altura	450 mm
Ancho	300 mm
Peso Del Producto	0,98 kg
Cantidad Por Set	Pack de 1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Functional Unit	300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPack ((*)) CVS100...160 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma G conducto mural EasyPack ((*)) CVS100...160 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPack ((*)) CVS100...160 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma G conducto mural EasyPack ((*)) CVS100...160 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPack ((*)) CVS100...160 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPack ((*)) CVS100...160 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPack ((*)) CVS250 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma G conducto mural EasyPack ((*)) CVS250 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPack ((*)) CVS250 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma G conducto mural EasyPack ((*)) CVS250 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPack ((*)) CVS250 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 9 300 mm Prisma Pack 250 Pack de armario EasyPack ((*)) CVS250 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 9
-----------------	--

Ambiente

Grado De Protección Ip	IP30
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,0 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	980,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	27,0 cm
Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	10,24 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	240
Paquete 3 Altura	82,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	257,76 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto