

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa perforada para montaje vertical de NS630 fijo - mando maneta

03280

Discontinuado

Discontinuado el: 11-06-2021

Fuera de servicio el: 16-08-2022

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Pletina frontal
Tipo De Accesorio/Categoria	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma G conducto
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Type Of Front Plate	Orificio
Equipo Instalado	EasyPact (**) fijo CVS400 Sem Maneta - vertical EasyPact (**) fijo CVS630 Sem Maneta - vertical
Descripción De Los Polos	1 x 3P placa de montaje CVS400 vertical 1 x 4P placa de montaje CVS400 vertical 1 x 3P placa de montaje CVS630 vertical 1 x 4P placa de montaje CVS630 vertical
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementos

Descripción Del Armario/Celda	Conducto de fijación al suelo 300 mm Conducto mural 300 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Modulos Verticales (50 Mm)	8
Estándares	IEC 61439-2 Iec 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco RAL 9001)
Altura	400 mm
Ancho	300 mm
Peso Del Producto	0,86 kg
Cantidad Por Set	Pack de 1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Functional Unit	300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPact ((*)) CVS400 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto mural EasyPact ((*)) CVS400 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPact ((*)) CVS400 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto mural EasyPact ((*)) CVS400 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPact ((*)) CVS630 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto mural EasyPact ((*)) CVS630 Sem fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo EasyPact ((*)) CVS630 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12 300 mm Prisma G conducto mural EasyPact ((*)) CVS630 Sem fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 12
-----------------	--

Ambiente

Grado De Protección Ip	IP30
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	26,000 cm
Paquete 1 Longitud	41,000 cm
Paquete 1 Peso	860,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	27,000 cm
Paquete 2 Longitud	44,000 cm
Paquete 2 Peso	8,960 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	180
Paquete 3 Altura	66,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	161,280 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)