


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa perforada 3 INS250 vertical



03620

Discontinuado el: 11-06-2021

Fuera de servicio el: 16-08-2022

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Pletina frontal
Tipo De Accesorio/Categoría	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Equipo Instalado	Compacto fijo INV250 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS250 mando rotativo - vertical
Descripción De Los Polos	3 x 3P placa de montaje INS250 vertical 2 x 4P placa de montaje INS250 vertical 3 x 3P placa de montaje INV250 vertical 2 x 4P placa de montaje INV250 vertical
Posición De Funcionamiento	Vertical

Complementos

Descripción Del Armario/Celda	Armario 650 mm 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota Linergy FC
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5
Estándares	IEC 61439-2 Iec 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De Superficie	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco RAL 9001)
Altura	250 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0,88 kg
Cantidad Por Set	Pack de 1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 directo 9 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 2 directo 9 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 2 Linergy FC 7 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 directo 9 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 2 directo 9
-----------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,0 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Paquete 1 Peso	890,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	27,0 cm
Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	9,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	32,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	27,0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil