


Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Gabinete mural de poliester
puerta lisa IP 66 - 430 x 330 x
220mm "

NSYPLM43G

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa PLM
Nombre Corto Del Dispositivo	PLM
Enclosure Type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal Height	430 mm
Nominal Width	330 mm
Nominal Depth	200 mm
Montaje De Armario	Montaje en pared
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre
Tipo De Puerta	Con puerta
Tipo De Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm

Complementos

Número De Cierres	2
Descripción De Placa De Montaje	Sin Placa De Montaje
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Piezas Extraibles	Puerta mediante bisagras
Material	poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris Ral 7035)
Estándares	Clasificación NEMA 4 X Clasificación NEMA 13 IEC 62208
Certificaciones De Producto	UL
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II

Ambiente

Grado De Protección Ip	IP66 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 conforme a IEC 62262
Resistencia Al Fuego	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...80 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,0 cm
Paquete 1 Ancho	35,0 cm
Paquete 1 Longitud	48,5 cm
Paquete 1 Peso	5,173 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	184,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	271,65 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas