

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Luminaria Maxi Slim M60 autonomia 3h permanente

OVA38073E

⚠ Discontinuado el: 23-01-2021

⚠ Discontinuado

### Principal

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gama                          | Exiway (**)                   |
| Nombre Del Producto           | ME                            |
| Tipo De Producto O Componente | Señal de salida de emergencia |
| Aplicación Del Dispositivo    | Signalling (**)               |
| Función                       | Estándar                      |
| Suministro                    | Mantenido                     |

### Complementos

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Compatibilidad De La Gama              | TBS mando a distancia                                 |
| [Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal | 230 V 50 Hz                                           |
| Consumo                                | 15 VA                                                 |
| Clase De Aislamiento Eléctrico         | Clase I                                               |
| Capacidad De La Batería                | 1,5 Ah a 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)                  |
| Autonomía                              | 3 h                                                   |
| Duración De Rearme                     | 24 H                                                  |
| Tipo De Bombilla                       | Cold cathode light 40000 H                            |
| Distancia De Visibilidad               | 60 m                                                  |
| Tipo De Indicador                      | Indicador alojamiento superior                        |
| Material                               | Acrílico                                              |
| Montaje Del Dispositivo                | Superficie techo<br>Colgado techo<br>Superficie pared |
| Altura                                 | 443 mm                                                |
| Ancho                                  | 644 mm                                                |
| Profundidad                            | 80 mm                                                 |
| Peso Del Producto                      | 4,74 kg                                               |

### Ambiente

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Grado De Protección Ip          | Ip40      |
| Temperatura Ambiente De Trabajo | 0...40 °C |
| Resistencia Al Fuego            | 850 °C    |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Estándares | EN 1838<br>EN 60598-2-22 |
|------------|--------------------------|

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 8,6 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 45 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 67,4 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 4,75 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

## Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)