


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa Perforada NS630 Horizontal Fijo-Extraíble Sobre Zócalo Mando Maneta 3P

03651

Discontinuado el: 9/11/2023

Fuera de servicio próximamente el: 9/11/2024

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Interruptor
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Tipo De Placa Frontal	Corte
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 fijo CVS400 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS630 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo EZC400 - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo EZC630 - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS400 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS630 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS630 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 EZC400 horizontal instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 EZC630 horizontal instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado Exterior	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Altura	200 mm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	500 mm
Peso Del Producto	0,8 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Unidad Funcional	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS400 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS630 sin fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZC400 fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZC630 fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS400 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS630 con fijo maneta horizontal 3P 1 directo 4

Entorno

Grado De Protección Ip	IP30
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	21,0 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Paquete 1 Peso	802,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	22,5 cm
Paquete 2 Longitud	53,0 cm
Paquete 2 Peso	10,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	360
Paquete 3 Altura	82,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	320,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil