

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Puerta ciega Spacial CRN sin placa de montaje Al 300 x An 250 x L 200 IP66 IK10

NSYCRN325200

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial CRN
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
Altura Nominal Del Armario	300 mm
Anchura Nominal Del Armario	250 mm
Profundidad Nominal Del Armario	200 mm
Tipo De Accesorio De Instalación	Montaje mural
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 placa pasacables 1 puerta 1 cierre
Tipo De Puerta	Con puerta
Descripción De Placa De Montaje	Sin Placa De Montaje

Complementos

Body Type	Soldadura posterior con perfil doble formando un área sellada y protegida Lados conformados a partir de una única sección doblada
Número De Puertas	Frontal 1
Apertura De Puerta	Reversible 120 °)
Tipo De Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Tipo De Placa Pasacables	Estándar
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos
Material	Cuerpo acero
Acabado De Superficie	polvo de eproxy-poliéster
Color	Gris Ral 7035)
Estándares	IEC 62208
Certificaciones De Producto	UL cUL DNV-GL
Peso Del Producto	4,34 kg

Ambiente

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP66 conforme a Iec 60529
Grado De Protección Ik	IK10 conforme a Iec 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,000 cm
Paquete 1 Ancho	26,000 cm
Paquete 1 Longitud	32,000 cm
Paquete 1 Peso	4,199 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	96
Paquete 2 Altura	220,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	416,104 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas