


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Zocalo frontal - 100 x 1200mm



NSYSPF12100

Principal

Gama	Spacial
Tipo De Accesorio/Categoria	Accesorio De Envolverte
Tipo De Producto O Componente	Parte frontal del zócalo
Application	Multiuso
Nominal Dimensions Of The Housing	-
Composición Del Dispositivo	elementos de fijación 4 cubierta de cantonera 1 carátula 1 panel posterior 4 cantonera
Compatibilidad De La Gama	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D
Soporte De Montaje	Paneles laterales de zócalo

Complementos

Fijación	Mediante elemento de fijación - en estructura
Color	Gris RAL 7022)
Acabado De Superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Carga Permanente Admisible	1300 kg
Altura	100 mm
Anchura	Nominal: 1200 mm

Ambiente

Grado De Protección Ip	Ip20 zócalo completo)
Grado De Protección Ik	IK10

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,000 cm
Paquete 1 Ancho	20,500 cm
Paquete 1 Longitud	121,000 cm
Paquete 1 Peso	6,800 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	115,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	285,000 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas