

Ficha técnica del producto

Especificaciones



4 barras de cobre perforadas 160 A, longitud 1.400 mm

04171

Discontinuado el: 8/08/2022

Discontinuado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Copper busbar
Nombre Del Producto	Linergy BS
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma P cofret
Descrip. B. Distrib.	Barra plana
Cantidad Por Juego	Juego de 4

Complementario

Dirección De Instalación	Vertical, posición operación: trasero
Installation Description	Armario - anchura 650 mm Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Conducto mural - anchura 300 mm
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	160 A
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	30 kA
I²T En Activación	100000 kA².s
Sección Transversal Del Embarrado	15 x 5 mm
Longitud	1400 mm
Peso Del Producto	3,74 kg
Tip Conexión B Distribución	M6 agujero roscado
Conexión Pitch	Conexión cada 25 mm
Support Thickness	5 mm

Entorno

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,2 cm
Paquete 1 Ancho	13 cm
Paquete 1 Longitud	150 cm
Paquete 1 Peso	3,74 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.