

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Puerta Plena G IP30 27 Módulos Alto 1380/1530 mm

08222

❗ Discontinuado el: 30/11/2023

❗ Fuera de servicio próximamente el: 12/12/2024

❗ Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Puerta
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret
Equipo Suministrado	Puerta maneta Cerradura (llave 405) other keylock and insert (**) solicitar por separado 3 hinge (**)
Tipo De Puerta	Pleno
Grado De Protección Ip	IP43 con puerta, cúpula y junta IP43 IP30 sin puerta IP40 con puerta IP41 con puerta y cúpula

Complementario

Descripción De La Instalación	Armario mural - anchura 600 mm Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Extension envolvente - anchura 600 mm
Lado De Apertura De Puerta	Reversible
Número De Cierres	3
Ángulo De Apertura De La Puerta	130 °
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	27
Material Del Envolvente	Handle (**), estado 1 poliamida Vidro Bastidor de cubierta, estado 1 chapa de acero tratada
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Altura	1380 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	33 mm
Peso Del Producto	10,06 kg
Acabado Exterior	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001

Entorno

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN/IEC 62263
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	63,500 cm
Paquete 1 Longitud	141,500 cm
Paquete 1 Peso	11,461 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	100,000 cm
Paquete 2 Ancho	200,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	250,220 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto