


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pasillo lateral G IP55 + puerta plena, ancho 300 mm, 15 módulos

08344

Discontinuado el: 15/06/2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Panel posterior Puerta
Aplicación Del Dispositivo	Distribución eléctrica de baja tensión
Tipo De Envolverte	Envolverte funcional entregado en forma de kit
Montaje De Armario	Empotrar/Sobreponer
Equipo Suministrado	1puerta para armario
Información Adicional	Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro
Type Of Front Plate	Sin
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	15
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	10
Normas	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1

Complementario

[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V
Corriente Nominal (In)	630 A en 40 °C acorde a IEC 61439-2
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase I
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado Exterior	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Anchura	300 mm
Altura	850 mm
Profundidad	260 mm
Peso Del Producto	15,04 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 con puerta
------------------------	-----------------

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK10 con puerta acorde a EN/IEC 62263
Resistencia Mecánica	Pruebas sísmicas - 2.5G acorde a IEC 60068-2-58

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,000 cm
Paquete 1 Ancho	37,000 cm
Paquete 1 Longitud	84,000 cm
Paquete 1 Peso	14,571 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	37,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	60,160 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto