

Ficha técnica del producto

Especificaciones



2 Paredes Laterales (Izquierda + Derecha) G IP55 27 Módulos Alto 1.450 mm

08357

⚠ Discontinuado el: 29/08/2023

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Panel lateral
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret
Descripción De La Instalación	Armario mural - anchura 600 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	27

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado Exterior	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Opciones De Colores Especiales	Sí
Anchura	250 mm
Altura	1450 mm
Peso Del Producto	9,02 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	23,3 cm
Paquete 1 Longitud	143,0 cm
Paquete 1 Peso	9,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P2M
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	40,0 cm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Ancho	120,0 cm
Paquete 2 Longitud	200,0 cm
Paquete 2 Peso	36,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto