

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Puerta Plena P IP30 Ancho 300 mm

08513

⚠ Discontinuado el: 30/06/2023

⚠ Fuera de servicio próximamente el: 30/04/2025

⚠ Ventas restringidas para servicios

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Puerta
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P arandela de taza
Equipo Suministrado	Puerta maneta Cerradura (llave 405) other keylock and insert (**) solicitar por separado 2 hinge (**)
Montaje De Armario	De suelo
Tipo De Puerta	Pleno
Grado De Protección Ip	IP30

Complementario

Descripción De La Instalación	Conducto de armario - anchura 300 mm
Lado De Apertura De Puerta	Reversible
Número De Cierres	2
Ángulo De Apertura De La Puerta	120 °
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	36
Material Del Envoltente	Chapa de acero tratada
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Altura	2000 mm
Ancho	300 mm
Profundidad	30 mm
Peso Del Producto	10,18 kg
Acabado Exterior	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001

Entorno

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN/IEC 62263
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
---------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	31,000 cm
Paquete 1 Longitud	203,500 cm
Paquete 1 Peso	8,126 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	105,000 cm
Paquete 2 Ancho	202,500 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	305,400 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil