


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa soporte G IP55 8 aparatos diámetro 22 mm + 4 obturadores

08862

Discontinuado el: 17/05/2022

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret
Descripción De La Instalación	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm
Equipo Suministrado	4 tapones de cierre
Descripción De La Placa De Montaje	Especializado
Equipo Instalado	Human-switchboard interface, estado 1 22 mm de diámetro
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Material	Plástico
Color	Negro
Ancho	210 mm
Altura	150 mm
Peso Del Producto	0,2 kg
Unidad Funcional	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo human-switchboard interface 22 mm de diámetro 600 mm Prisma G armario mural human-switchboard interface 22 mm de diámetro

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	15 cm
Paquete 1 Longitud	21 cm
Paquete 1 Peso	202 g

Garantía contractual

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto