

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor Termomágnetico QOU 60A 1P 120/240 VAC 10kA

QOU160

Principal

Tipo De Producto O Componente	Interrupor automático en miniatura
Gama De Producto	QOU
Tipo De Interrupor	Standard ((*))
Aplicación De Interrupor Automático	HACR rated ((*))

Complementario

[In] Corriente Nominal	60 A
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Con ranuras box lugs ((*)), de lado Con ranuras box lugs ((*)), load side
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	120/240 V AC 120 V AC 48 V DC
Tipo De Montaje	Unit mount ((*))
Calibre Awg	AWG 14...AWG 2 aluminio/cobre
Altura	102,87 mm
Ancho	19,05 mm
Profundidad	74,93 mm
Par De Apriete	5,08 N.m - tipo de cable: AWG 14...AWG 2)

Entorno

Certificaciones De Producto	IEC CSA Registrado por UL
-----------------------------	---------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,286 cm
Paquete 1 Ancho	7,874 cm
Paquete 1 Longitud	11,43 cm
Paquete 1 Peso	167,829 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si
- ✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas