

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Monitor para sala NetBotz 455 (sin inyector PoE)

NBWL0455A

Descatalogado el: 24 mar 2023

No disponible. Contacte a su vendedor.

Descripción General

Presentación	Incluye cámara y sensores integrados (temperatura, humedad, circulación de aire, punto de condensación, movimiento de cámara). Admite 3 cámara externa adicional, 2 sensores y hasta 16 sensores universales.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Protocolo Del Puerto De Comunicación	DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP
Equipo Suministrado	Guía de instalación Cable USB Soporte de montaje para pared
Compatibilidad Del Producto	Dispositivo con cámara integrada Cámara netbotz con conectividad usb

General

Cantidad De Puertos Para Sensor Universal	4
Cantidad De Sensores Admitidos	2
Cantidad De Sensores Universales Admitidos	16
Cantidad De Cámaras Admitidas	4 for en red 4 for USB

Físico

Altura	21 cm
Dimensiones De Anchura Máxima	17 cm
Dimensiones De Profundidad Máxima	9,5 cm
Peso Neto	0,65 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria

Conformidad

Normas	FCC Part 15 clase A ICES-003
--------	---------------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	Norma AS/NZS 3548 (C-Tick) Clase A CE Directiva sobre baja tensión 2006/95/EC VCCI clase A
-----------------------------	---

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...45 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...65 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Tipo De Red De Comunicación	RJ45 10/100 Base-T
-----------------------------	--------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26 cm
Paquete 1 Ancho	21,6 cm
Paquete 1 Longitud	21,6 cm
Paquete 1 Peso	1,72 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación
