


Technický list

Specifikace



Prisma Plus - G System - zapuř. modulární liřta



03003

 Výroba ukončena: 12. 11. 2021

 Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobová Řada	Prisma G
Typ Produktu Nebo Součástí	Liřta
Přísluřenství / Náhradní Díly	Instalační přísluřenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G
Typ Liřty	Zadní Modulární
Instalované Zařizení	Altistart: ATS01N

Doplňky

Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - řiřka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - řiřka 600 mm Rozvaděč Pack - řiřka 555 mm
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	5 modul(y): ATS01N v 600 mm řiřkasamostatně stojící rozvaděč 5 modul(y): ATS01N v 600 mm řiřkanástěnná montáž rozvaděče 6 modul(y): ATS01N v 600 mm řiřkasamostatně stojící rozvaděč 6 modul(y): ATS01N v 600 mm řiřkanástěnná montáž rozvaděče 5 modul(y): ATS01N v 555 mm řiřkarozvaděč Pack 6 modul(y): ATS01N v 555 mm řiřkarozvaděč Pack
Rozteč 9 Mm	48
Pocet Kusů Na Sadu	Sada 1
Výřka	35 mm
řiřka	464 mm
Hloubka	31 mm
Hmotnost Přístroje	0,18 kg
Barva	Přirodní
Materiál	Kov

Prostředí

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikace Výrobků	ASEFA

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
--------------	-----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	3,5 cm
Šířka Balení 1	3,5 cm
Délka Balení 1	46,5 cm
Hmotnost Balení 1	180 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓	Neobsahuje Rtuť	
✓	Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓	Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny	

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu