


Technický list

Specifikace



Prisma Plus - G System - plochá perforovaná montážní panel - 4 výškové dílce

03170

! Výroba ukončena: 12. 11. 2021

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobní Řada	Prisma G
Typ Produktu Nebo Součástí	Montážní deska
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G rozvaděč
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm
Popis Montážní Desky	Plochá perforovaná
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	4 modul(y) v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč 4 modul(y) v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče 4 modul(y) v 850 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč
Normy	IEC 61439-2
Certifikace Výrobků	ASEFA

Doplňky

Povrchová Úprava	Galvanizovaný
Šířka	600 mm
Výška	200 mm
Hmotnost Přístroje	0,72 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč 4 12,5 mm 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče 4 12,5 mm 850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč 4 12,5 mm

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	1,1 cm
Šířka Balení 1	19,5 cm
Délka Balení 1	46,8 cm
Hmotnost Balení 1	720,0 g
Typ Balení 2	CAR
Počet Jednotek V Balení 2	10

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Výška Balení 2	20,0 cm
Šířka Balení 2	40,0 cm
Délka Balení 2	60,0 cm
Hmotnost Balení 2	7,98 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	120
Výška Balení 3	105,0 cm
Šířka Balení 3	80,0 cm
Délka Balení 3	120,0 cm
Hmotnost Balení 3	95,76 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano
- ✓

Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu