


Technický list

Specifikace



Prisma Plus - G System - zapuř. perforovaná montážní panel - 6 výřkových dílců

03177

! Výroba ukončena

! Výroba ukončena: 9. 12. 2021

! Ukončení servisní podpory: 31. 12. 2021

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobová Řada	Prisma G
Typ Produktu Nebo Součásti	Montážní deska
Přísluřství / Náhradní Díly	Instalační přísluřství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G propojovací oddíl
Installation Description	Samostatně stojící kabelový kanál - řířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - řířka 300 mm
Popis Montážní Desky	Zapuřtěná perforovaná
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	6 modul(y) v 300 mm řířkasamostatně stojící kabelový kanál 6 modul(y) v 300 mm řířkanástěnný propojovací oddíl
Normy	IEC 61439-2
Certifikace Výrobců	ASEFA

Doplňky

Povrchová Úprava	Galvanizovaný
řířka	300 mm
Výřka	300 mm
Hmotnost Přístroje	0,44 kg
Functional Unit	300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál 6 12,5 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl 6 12,5 mm

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Pocet Jednotek V Balení 1	1
Výřka Balení 1	3 cm
řířka Balení 1	21,5 cm
Dělka Balení 1	30 cm
Hmotnost Balení 1	440 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano
- ✓

Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu