

Technický list

Specifikace



4 zadní děrované sběrnice - 250A - D=1000mm

04162

! Výroba ukončena: 9. 12. 2021

! Ukončení servisní podpory: 31. 12. 2021

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Linergy
Výrobová Řada	Linergy
Typ Produktu Nebo Součásti	Měděná sběrnice
Označení Výrobku	Linergy BS
Jméno Výrobku	Prisma Prisma G rozváděč Prisma Prisma P rozváděč
Popis Sběrnice	Plochá sběrnice
Počet Kusů Na Sadu	Sada 4

Doplňky

Směr Instalace	Svislá, pracovní poloha: zadní
Popis Instalace	Skříň - šířka 650 mm Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	1000 V
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	250 A
[Ip] Jmen. Dynam. Proud	40 kA
Průřez Sběrnice	20 x 5 mm
Délka	1000 mm
Hmotnost Přístroje	3,52 kg
Typ Připojení Sběrnice	Otvor ze závitem M6
Rozteč Pro Připojení	Připojení každých 25 mm
Tloušťka Podpěry	5 mm

Prostředí

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace Výrobků	ASEFA

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓	Nařízení Reach Bez Látek Svhc	
✓	Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy	
✓	Neobsahuje Rtuť	
✓	Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓	Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny	

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.