

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque diferencial Vigi MH para NSX/CVS, 0.03...10 A, 200...440 V, 3P

LV429210

Discontinuado el: 17/10/2022

Fuera de servicio próximamente el: 17/10/2024

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	ComPact NSX100...250
Gama	Compact
Tipo De Producto O Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación Del Dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad De Gama	Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático EasyPact EasyPact CVS160 interruptor automático EasyPact EasyPact CVS250 interruptor automático
Número De Polos	3P
Corriente Nominal (In)	160 A 100 A
Nombre Del Módulo Añadido De Defectos A Tierra	MH
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Clase A
Ajuste De Tipo De Sensibilidad De Fugas A Tierra De Corriente Residual	5 valores ajustables
Sensibilidad Ante Fugas A Tierra	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Tipo De Ajuste De La Temporización Del Disparo Diferencial	4 valores ajustables
[Δt] Ajuste De La Temporización De La Protección Diferencial	0 ms 150 ms 310 ms 60 ms

Complementario

Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	200...440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección Contra Fugas A Tierra	Con
Tiempo Máximo De Rotura	800 ms
Categoría De Sobretensión	Clase II

Entorno

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,234 cm
Paquete 1 Ancho	14,202 cm
Paquete 1 Longitud	16,885 cm
Paquete 1 Peso	1,093 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	13,656 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
Directiva Rohs Ue	Conforme	Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China		Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	