

# Technický list

Specifikace



## Unica Allegro - Krycí rámeček trojmodulový, Manzana/Polar

MGU6.103.863

! Výroba ukončena: 30. 6. 2023

! Výroba ukončena

### Základní popis

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Řada                       | Unica           |
| Použití Zařízení           | Montáž          |
| Typ Produktu Nebo Součástí | Krycí rámeček   |
| Označení Řady              | Unica Plus      |
| Počet Modulů               | 3 moduly        |
| Upevnění                   | Zacvaknutím     |
| Barva Krycího Rámečku      | Zelená (jablko) |
| Dekorační Barva            | Bílá            |

### Doplňky

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Materiál           | ASA + PC: vnitřní část<br>ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček |
| Normy              | EN 60669-1                                                                  |
| Výška              | 116 mm                                                                      |
| Šířka              | 80 mm                                                                       |
| Hloubka            | 13,7 mm                                                                     |
| Hmotnost Přístroje | 0,021 kg                                                                    |

### Prostředí

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň Ochrany Ik | IK01                                                                                                    |
| Stupeň Krytí Ip   | IP20                                                                                                    |
| Popis Prostředí   | Bělidlo<br>Olej<br>Benzín<br>Kapalina na čištění oken<br>Alkohol<br>Tekuté mýdlo<br>Aceton<br>Odolný UV |

### Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Trvale udržitelný rozvoj



Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO<sub>2</sub>.

**Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu** je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost   RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtut'

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

|                                       |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nařízení Reach</b>                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                                  |
| <b>Směrnice Eu Rohs</b>               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)                                                                    |
| <b>Nařízení China Rohs</b>            | <a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a><br>Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci. |
| <b>Informace O Životním Prostředí</b> | <a href="#">Environmentální profil produktu</a>                                                                                                  |
| <b>Životní Cyklus</b>                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                                 |