

Technický list

Specifikace



kombinovaný spouštěč - TeSys GV2-ME - 2.5...4 A - 24 V AC

GV2ME08K1B7

! Výroba ukončena: 17. 11. 2020

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	TeSys
Označení Přístroje	GV2ME
Typ Produktu Nebo Součástí	Spouštěč motoru
Typ Motorového Spouštěče	Nereverzační
Popis Pólů	3P
Kategorie Použití	AC-3
Výkon Motoru (Kw)	1,1 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW při 500 V AC 50/60 Hz 2,2 kW při 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] Napětí Řidicího Obvodu	24 V AC 50/60 Hz
Nastavení Proudů Zkratové Spouště	51 A

Doplňky

Sestava Zařízení	1 motorový jistič typ GV2ME 1 3pólový stykač 1 kombinovaný blok GV2AF01
Typ Koordinace	Typ 1
Rozsah Nastavení Tepelné Ochrany	2,5...4 A
Vypínací Schopnost	50 kA Iq podle IEC 60947-4-1 při 400/415 V AC 50/60 Hz 50 kA Iq podle IEC 60947-4-1 při 440 V AC 50/60 Hz 50 kA Iq podle IEC 60947-4-1 při 500 V AC 50/60 Hz
Hmotnost Přístroje	0,46 kg
Výška	152 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	87 mm

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	5 cm
Šířka Balení 1	8,5 cm
Délka Balení 1	15,8 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Hmotnost Balení 1	461 g
-------------------	-------

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Neobsahuje Rtut'



Informace Výjimce O Rohs

[Ano](#)

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs

V souladu

[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)

Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.

Weee

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.