

Technický list

Specifikace



Thorsman - kompaktní pracovní světlo 20W/2000lm, IP65, 230V

IMT47225

Základní popis

Řada	Thorsman
Výrobová Řada	Thorsman Worklights
Označení Výrobku	Worklight
Typ Produktu Nebo Součástí	Svitidlo
Použití Zařízení	Mobilní zařízení Sklady a garáže Nemocnice Rezidenční Sports hall

Doplňky

Typ Instalace	Venkovní
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	230 V
Typ Sítě	AC
Provozní Výkon (W)	20 W
Standard Zástrčky	Contour
Světelný Tok	2000 lm
Životnost Žárovky	50000 H
Index Podání Barev	R _a =80
Teplota Barev	4000 K
Úhel Paprsku	110 °
Power Factor	0,7
Výška	229,5 mm
Šířka	204,5 mm
Hloubka	40,0 mm
Hmotnost Přístroje	850 g

Prostředí

Popis Prostředí	Odolnost proti vodě Odolnost proti prachu Odolný UV Impact resistant
Stupeň Krytí Ip	IP65
Stupeň Ochrany Ik	IK05
Provozní Teplota	-30...45 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	23,5 cm
Šířka Balení 1	23,5 cm
Délka Balení 1	23,5 cm
Hmotnost Balení 1	900 g
Typ Balení 2	S03
Počet Jednotek V Balení 2	7
Výška Balení 2	30 cm
Šířka Balení 2	30 cm
Délka Balení 2	40 cm
Hmotnost Balení 2	6,741 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	112
Výška Balení 3	75 cm
Šířka Balení 3	80 cm
Délka Balení 3	120 cm
Hmotnost Balení 3	119,856 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Neobsahuje Rtut'



Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti